











Rev.	Revision note	Rev. Date	Sign
A	Updated dimension "B" for GAV/S & GAW/S, from 31,8 to 38,1.	2014-05-05	MAN



Deutsch
DT04-2P

Nödmanöver
twist/lock




OBS! DACC passar bara med magneter från 760-serien. Alternativ: DFCA-8DN+DAAL+770-

Benämning	Hydnet art nr	Typ	Vikt [kg]
DTDA-MCN	260-0017	Säte	0,3
DTDA-MHN	260-0016	Säte	0,3
DLDA-MCN	260-0015	Slid	0,3
DLDA-MHN	260-0014	Slid	0,3
DTCA-MCN	260-0133	Säte	0,3
DACC-MCN	260-0001	Säte	0,3
DACC-MHN	260-0002	Säte	0,3

DACC passar ej med magneterna nedanför

Benämning	Hydnet art nr	Spänning	Kontakt	Vikt [kg]
212	270-0007	12V DC	Hirschmann	0,24
214	270-0019	14V DC	Hirschmann	0,24
224	270-0006	24V DC	Hirschmann	0,24
228	270-0018	28V DC	Hirschmann	0,24
223	270-0005	230V AC	Hirschmann	0,24
912	270-0016	12V DC	Deutsch	0,24
914	270-0028	14V DC	Deutsch	0,24
924	270-0014	24V DC	Deutsch	0,24
928	270-0029	28V DC	Deutsch	0,24

Benämning	Hydnet art nr	Portar	L	H	B	Vikt [kg]
GAT/S	221-1212	2 x G1/4"	41,1	55,6	31,8	0,4
GAU/S	221-1218	2 x G3/8"	41,1	55,6	31,8	0,4
GAV/S	221-1220	2 x G1/2"	57,2	76,2	38,1	0,9
GAW/S	221-1221	2 x G3/4"	57,2	76,2	38,1	0,9



DTDA-MCN-224-GAV/S
(Exempel på komplett ventil)

Flera varianter på ventiler, magneter och hus finns, kontakta oss

ISO 2768-1 Medium, Ra=3,2µm □ Stamp framed text on surface, height = 4mm. Sharp edges chamfered.		Material SG Iron	Heat treat, finish -	Status RELEASED	Dimensions L x H x B	Block -	Hydnet art nr -
		1:st angle projection	Depth	Design OBD	Drawn OBD	Check PIL	Net. weight -
				Title Väljarventil 2/2 Elstyrd On/Off			See drawing 3D02724
				Scale 1:2	Size A3	Created date 2012-02-02	
				Drawing L02725A.icd		Sheet 1(1) Rev. A	